

### Présentation

L'étuyeuse horizontale à mouvement alternatif AS90 est conçue pour la mise en étuis des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle dispose d'une construction en balcon permettant d'effectuer très aisément les opérations de changement de format de nettoyage et de maintenance.

La prise et l'ouverture de l'étui positif est réalisé par ventouses ou mécaniquement en fonction du besoin. L'entraînement des étuis se fait par courroies crantées en plastique « anti rayures » qui n'endommage pas les étuis même les plus délicats.

La machine permet de traiter les étuis préencollés, avec fermeture encastrée, à pattes opposées ou alternées, avec fermeture hot melt ou mixte.

D'un encombrement au sol réduit, L'étuyeuse peut accepter des hauteurs d'étuis jusqu'à 200mm.

Les changements de formats sont rapides et les réglages facilités par l'affichage sur l'IHM de la machine d'une table de réglage dynamique.

La machine peut fonctionner de manière autonome ou être intégré sur une ligne complète de conditionnement.



### Options :

Alimentation manuelle ou spécifique adaptée au produit

Insertion de Notice

Insertion livret

Lecture code bar par camera

Marquage à chaud, jet d'encre, laser ou embossage


Retournement de l'étui vertical ou horizontal

Groupe de fermeture à encastrement à colle 5ème patte


Double convoyeur de déchargement

Diagnostic à distance

Validation IQ OQ



### Spécifications Principales

DESIGNATION			AS90
 Dimensions de l'Etui	A	mm	15-120
	B	mm	10-70
	C	mm	70-200
Cadence		Etuis/min	50 à 120
Puissance électrique total		Kw	1.5 - 5
Dimensions de la machine	LxHxl	mm	3 000 x 1 900 x 1 600