

Présentation

L'étuyeuse horizontale à mouvement continue AS200 est conçue pour la mise en étuis des produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires de petites et moyennes dimensions à haute cadence. Elle dispose d'une construction en balcon permettant d'effectuer très aisément les opérations de changement de format de nettoyage et de maintenance.

La prise et l'ouverture de l'étui positif est réalisé par double ventouses ou mécaniquement en fonction du besoin. L'entraînement des étuis se fait par courroies crantées en plastique « anti-rayures » qui n'endommage pas les étuis même les plus délicats.

La machine permet d'effectuer tous les types de fermeture, à pattes rentrantes, par colle à chaud ou mixte.

D'un encombrement au sol réduit, L'étuyeuse peut accepter des hauteurs d'étuis jusqu'à 200mm.

Les changements de formats sont rapides et les réglages facilités par l'affichage sur l'IHM de la machine d'une table de réglage dynamique.

La machine peut fonctionner de manière autonome ou être intégré sur une ligne complète de conditionnement.



Options :

Alimentation adaptée au produit à conditionner

Insertion de Notice

Insertion livret

Lecture code bar par camera

Marquage à chaud, jet d'encre, laser ou embossage


Retournement de l'étui vertical ou horizontal

Adaptation à différents types d'étuis

Double convoyeur de déchargement

Diagnostic à distance

Validation IQ OQ



Spécifications Principales

DESIGNATION			AS200
Dimensions de l'Etui	A	mm	25-90
	B	mm	15-70
	C	mm	60-200
Cadence		Etuis/min	Max 170
Puissance électrique total		Kw	4
Dimensions de la machine	LxHxl	mm	4 200 x 1 750 x 1 750