

Présentation

L'étuyeuse verticale à mouvement alternatif est conçue pour répondre aux besoins de l'industrie cosmétiques et pharmaceutiques pour la mise en étui de produits tels que crème, lotions et parfums.

Elle dispose d'une construction en balcon permettant d'effectuer très aisément les opérations de changement de format de nettoyage et de maintenance.

La prise et l'ouverture de l'étui positif est réalisé par un double mouvement avec un bras tournant garantissant une ouverture parfaite. Le transport des étuis se fait par courroies crantées en plastique « anti rayures » qui n'endommage pas les étuis même les plus délicats.

D'un encombrement au sol réduit, L'étuyeuse peut accepter des hauteurs d'étuis jusqu'à 200mm.

Les changements de formats sont rapides et les réglages facilités par l'affichage sur l'IHM de la machine d'une table de réglage dynamique.

La machine peut fonctionner de manière autonome ou être intégré sur une ligne complète de conditionnement.



Options :

Alimentation manuelle ou spécifique adaptée au produit

Insertion de Notice

Insertion livret

Lecture code bar par camera

Marquage à chaud, jet d'encre, laser ou embossage




Retournement de l'étui vertical ou horizontal

Groupe de fermeture à encastrement à colle 5ème patte


Double convoyeur de déchargement

Diagnostic à distance

Validation IQ OQ



Spécifications Principales

DESIGNATION		ASV40	
Dimensions de l'Etui 	A	mm	20-120
	B	mm	20-100
	C	mm	50-200
Cadence		Etuis/min	Max 40
Puissance électrique total		Kw	2.8
Dimensions de la machine	LxHxl	mm	3 970 x 1 600 x 1 060